

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met hamer-op flenskleem



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde verenstalen flensclip

Monteren met behulp van een hamer

Geschikt voor de meest gangbare stalen balken

Materiaal: Staal; Polypropyleen; Zinklegering
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur
Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter staalkabel	Lengte staalkabel	Flensdikte (FT)	Statische belasting
SLK15L34H24	196506	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H24	196535	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK2L34H58	196536	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N

Hoogte (H): 55 mm
Breedte (W): 19 mm
Dikte (T): 12.5 mm
Hoek (a): 90 ° Max



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

