

nVent CADDY Speed Link SLK met beugel voor Nail Gun



KENMERKEN

Compleet systeem inclusief draad, vergrendeling en schiethamerbeugel

Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is

Hoekbeugel met langere poot zorgt voor voldoende ruimte voor gereedschap

Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen welfsels of warmdakplaten

Materiaal:	Staal;Zinklegering;Polypropyleen;Nylon
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS
Diameter staalkabel:	1.5 mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	A	B	Statische belasting
SLK15L2GBSF	197812	2m	38 mm	25.5 mm	195N
SLK15L3GBSF	197813	3m	38 mm	25.5 mm	195N

Hoogte (H):	55 mm
Breedte (W):	19 mm
Dikte (T):	12.5 mm
Hoek (a):	90 ° Max


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting is de statische belasting van het inzetstuk van het nagelpistool. Neem contact op met de nagelfabrikant om de statische belasting van de nagel en het soort beton dat voor de installatie wordt gebruikt te evalueren. De maximale belasting is de laagste statische belasting zoals aangegeven door de nagelfabrikant of de gepubliceerde belasting voor de

constructie.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

