

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met tapeind met schroefdraad



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde schroefdraad aansluiting

Voor directe bevestiging aan ankers of objecten met een getapt gat

Voor bevestiging aan objecten met een getapt gat, lichte verlichtingsarmaturen, ventilatie kanalen of uithangborden

Materiaal: Staal; Polypropyleen; Zinklegering
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt
Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur
Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter staalkabel	Lengte staalkabel	Staaftmaat (RS)	Schroeflengte (L)	Hoogte (H)
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter staalkabel	Lengte staalkabel	Staaftmaat (RS)	Schroeflengte (L)	Hoogte(H)
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of anderszins falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

