

nVent CADDY Speed Link SLS met terrashaak



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak

Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten

Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat

Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap

Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Veiligheidsfactor statische belasting	Voldoet aan	Diameter staalkabel
SLS2L3DH	196753	Staal, Zinklegering, Polypropyleen	Elektrolytisch verzinkt	5:01 uur	SMACNA HVAC-DCS	2 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	Dikte dakplaat	A	Gatgrootte 1 (HS1)	Statische belasting
SLS2L3DH	196753	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N

Schroefdraadmaat (TS):	M8
Hoogte 1 (H1):	53mm
Hoogte 2 (H2):	46.5mm
Breedte (W):	16 mm
Dikte (T):	4 mm Max
Gatgrootte 2 (HS2):	8 - 10 mm
Sleufgrootte (SS):	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS





Het vergrendelingsapparaat van 2 mm is compatibel met C-profielen van het type E0 en E0L.

Totale belasting per kabel op een meervoudige trapeze mag de statische belasting niet overschrijden.

De opgegeven belasting is enkel van toepassing indien tevens het draagvermogen van de dakplaat voldoet.

Controleer bij de fabrikant de aanbevolen belastingcapaciteit.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

