

# nVent CADDY snelheidslink SLS met haak



## KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak

De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen

Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken

Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap

Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>                             | Staal;Zinklegering;Polypropyleen |
| <b>Afwerking:</b>                             | Elektrolytisch verzinkt          |
| <b>Veiligheidsfactor statische belasting:</b> | 5:01 uur                         |
| <b>Voldoet aan:</b>                           | SMACNA HVAC-DCS                  |



## SPECIFICATIES

Table 1/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Diameter staalkabel | Lengte staalkabel | A       | B       | C      |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| SLS2L1          | 196741        | 2 mm                | 1m                | 57 mm   | 20 mm   | 5.5 mm |
| SLS2L10         | 196746        | 2 mm                | 10m               | 57 mm   | 20 mm   | 5.5 mm |
| SLS2L2          | 196742        | 2 mm                | 2m                | 57 mm   | 20 mm   | 5.5 mm |
| SLS3L10         | 196752        | 3 mm                | 10m               | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |
| SLS3L3          | 196749        | 3 mm                | 3m                | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |
| SLS3L5          | 196750        | 3 mm                | 5m                | 57.6 mm | 23.2 mm | 6.1 mm |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Hoogte 1 (H1) | Hoogte 2 (H2) | Schroefdraadmaat (TS) | Breedte (W) | Gatgrootte (HS) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| SLS2L1          | 196741        | 53mm          | 43.5mm        | M8                    | 16 mm       | 8 - 10 mm       |
| SLS2L10         | 196746        | 53mm          | 43.5mm        | M8                    | 16 mm       | 8 - 10 mm       |
| SLS2L2          | 196742        | 53mm          | 43.5mm        | M8                    | 16 mm       | 8 - 10 mm       |
| SLS3L10         | 196752        | 53mm          | 46.5mm        | M12                   | 20 mm       | 12 - 14 mm      |
| SLS3L3          | 196749        | 53mm          | 46.5mm        | M12                   | 20 mm       | 12 - 14 mm      |
| SLS3L5          | 196750        | 53mm          | 46.5mm        | M12                   | 20 mm       | 12 - 14 mm      |

Table 3/3



| Catalogusnummer | Artikelnummer | Sleufgrootte (SS)       | Dikte (T) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| SLS2L1          | 196741        | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  | 4 mm Max  | 270N                |
| SLS2L10         | 196746        | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  | 4 mm Max  | 270N                |
| SLS2L2          | 196742        | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  | 4 mm Max  | 270N                |
| SLS3L10         | 196752        | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max  | 670N                |
| SLS3L3          | 196749        | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max  | 670N                |
| SLS3L5          | 196750        | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm | 6 mm Max  | 670N                |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

De 3 mm kabelklem is compatibel met C-profielen van het type E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stutprofiel type C, gegroefd, stutprofiel type A, gegroefd, stutprofiel type AS, geperforeerd, stutprofiel type CC, gegroefd, stutprofiel type AA, gegroefd.

Totale belasting per kabel op een meervoudige trapeze mag de statische belasting niet overschrijden.



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

