


nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit



KENMERKEN

Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices

Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip

Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel

Easy to remove for applications requiring maintenance

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	TSR1220SLS3
Artikelnummer	366595
Materiaal	Staal Zinklegering Polyamide
Afwerking	Elektrolytisch verzinkt Voorgegalvaniseerd
Voldoet aan	SMACNA HVAC-DCS
Diameter staalkabel	3 mm
Lengte staalkabel	3m
Lengte 1 (L1)	356 - 546 mm
Lengte 2 (L2)	318 - 508 mm
Hoogte (H)	35 mm
Breedte (W)	41 mm
Dikte (T)	1 mm
A	57.6 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	TSR1220SLS3
B	23.2 mm
C	6.1 mm
D	22.2 mm
E	46.5 mm
Statische belasting 1 (F1)	1330N
Statische belasting 2 (F2)	880N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

