

nVent CADDY Speed Link Y-wisselen met oogje verlenging



KENMERKEN

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

Y design draagt zorg voor een hogere stabiliteit



SPECIFICATIES

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Veiligheidsfactor statische belasting	Diameter staalkabel	Y-lengte van staalkabel (YL)
SLD15Y500	195960	Staal	Elektrolytisch verzinkt	5:01 uur	1.5 mm	0.5m

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	Statische belasting
SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

nVent CADDY Speed Link kabelklem niet inbegrepen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

