

nVent CADDY Superklip



KENMERKEN

Sluit en borgt automatisch wanneer de leiding, pijp of kabel wordt ingevoerd



Eendelige klem voor snelle en eenvoudige montage

Vastmaken met houtschroef, dubbele draadschroef met of zonder kraag, spijker met kraag, stang met schroefdraad, montageplaat of beugel met schietmontage

Materiaal: Xenoy®
Temperatuur: -25 to 90 °C

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Maat koperen buis	B	C	Statische belasting
389001	389001	11.8 - 14.3 mm	3/8"	17.2 mm	29.9 mm	160N
389002	389002	14.3 - 16.8 mm	1/2"	19.5 mm	32 mm	175N
389003	389003	16.8 - 19.5 mm	5/8"	20 mm	35.4 mm	190N
389004	389004	19.5 - 21.8 mm		20 mm	39.4 mm	200N
389005	389005	21.8 - 24.8 mm	3/4"	20 mm	42 mm	215N
389006	389006	24.8 - 27.8 mm		20.2 mm	45.1 mm	240N
389007	389007	27.8 - 31.2 mm	1"	20.2 mm	48.9 mm	260N
389008	389008	31.2 - 35.5 mm	1 1/4"	21 mm	54.4 mm	300N
389009	389009	35.5 - 39.5 mm	1 1/4"	21 mm	59.4 mm	320N
389011	389011	39.5 - 43.5 mm	1 1/2"	21 mm	64.2 mm	360N
389013	389013	50.5 - 55.5 mm	2"	23 mm	78.7 mm	400N
389017	389017	7.8 - 9.5 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	135N
389018	389018	9.5 - 11.8 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	150N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

