

PBF-basisplaat met twee gaten voor leiding met schroefdraad

KENMERKEN

Onderdeel met twee gaten en een moer/adaptor voor normaal gebruik



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdraad (G)	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte (T)	A
PBT050L120	587120	1/2"	120mm	40 mm	4 mm	81 mm
PBT050L80	587125	1/2"	80mm	30 mm	3 mm	50 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C
PBT050L120	587120	18 mm	11 mm
PBT050L80	587125	18 mm	9 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

