

PBF-basisplaat met twee gaten voor draadstang

KENMERKEN

Licht materiaal met twee gaten en een moer/adaptor



SPECIFICATIES

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staaftmaat (RS)	Lengte (L)	Breedte (W)
PBRM10L120	587160	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10	120mm	40 mm
PBRM10L80	587135	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Staal	Elektrolytisch verzinkt	12	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Staal	Elektrolytisch verzinkt	8, 10	120mm	40 mm
PBRM8M10L70S6	587175	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM8M10L80	587145	Staal	Elektrolytisch verzinkt	8, 10	80mm	30 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	A	B	C
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	A	B	C
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

