

PEMSA draadmand lade L beugel



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Ideaal voor typische wand- en strutprofielbevestigingen



Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Statische belasting	Certificeringen
WBT100LBRKT	820200	170mm	54 mm	138 mm	588N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT150LBRKT	820210	220mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT200LBRKT	820220	270mm	54 mm	138 mm	588N	
WBT300LBRKT	820230	370mm	54 mm	138 mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT400LBRKT	820240	470mm	54 mm	138 mm	275N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

