


Universele mini-steun voor PEMSA-dradenmand



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, inklik-eigenschappen

Ideaal voor gootbreedtes tot 150 mm


Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Materiaal: Staal



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Sleufgrootte (SS)
WBT60UTBRKT	820730	Voorgegalvaniseerd	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm
WBTUB60BG	820735	Zwart zink	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

