

PEMSA-verbindingstang voor kabelgoot



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Geen extra hardware

Werkt met een breed scala aan gootformaten en configuraties


Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Gatgrootte (HS)
WBTQBARBG	820706	Zwart	240.5mm	24 mm	16.5 mm	5 mm
WBTQBAREG	820711		240.5mm	24 mm	16.5 mm	5 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

