

PEMSA draadbundelaftakking



KENMERKEN

Toegevoegde mechanische koppelingskracht

Werkt met een breed scala aan gootformaten en configuraties


Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte (T)	Sleufgrootte (SS)
WBTSPLBAR300BG	820703	Zwart	300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm
WBTSPLBAR300EG	820704		300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

