

Moer van de snelgasveer met tapeind

KENMERKEN

Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen

Voorgemonteerde glijmoer, klaar voor gebruik

De veer houdt de glijmoer in positie tot het geheel vastgeschroefd is

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Staaftmaat (RS)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	A	B
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Aanhaalmoment (TQ)	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 1,5 mm. Statische belasting 2 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 2,0 mm. Statische belasting 3 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 2,5 mm.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

