

Saddle Washer



KENMERKEN

U-vormige omhullende sluitring



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	Dikte (T)	A	B
PLN10	589930	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10.5 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN11S6	589928	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		11 mm	3 mm	42 mm	50 mm
PLN13	589940	Staal	Elektrolytisch verzinkt	13 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN13HD	589949	Staal	Thermisch verzinkt	13 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN8	589925	Staal	Elektrolytisch verzinkt	8.4 mm	3 mm	42 mm	30 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

