

Sluit de buis/pijpklem met een klik



De nVent CADDY elektriciteitsbuisclommen (M-serie) met kliksluiting zijn een snelle en efficiënte manier voor het bevestigen van vertakte circuits van elektriciteitsbuizen voor elektrische installaties. De M-serie is ontworpen voor een consistente positionering in toepassingen door het elimineren van de elektriciteitsbuis-offset en het handhaven van de spatiëring bij het invoeren van elektrodozen. Verhoog de efficiëntie van de installatie door gebruik te maken van ons uitgebreide assortiment elektriciteitsbuizen voor uw volgende elektrische project.

KENMERKEN

Kan worden gebruikt voor verticale of horizontale installaties

Maakt verbuigen van elektriciteitsbuis onnodig

Vingersluiting, geen gereedschap nodig

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



SPECIFICATIES

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Gatgrootte (HS)	Type gat
12MS1	179910	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	7 mm	Onbewerkt
16M	170100	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	7 mm	Onbewerkt

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Gatgrootte (HS)	Type gat
20M	170110	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	7 mm	Onbewerkt
24M	170120	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	7 mm	Onbewerkt
32M	170130	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	7 mm	Onbewerkt
6M	170790	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	7 mm	Onbewerkt
812M	177130	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	7 mm	Onbewerkt
8MS1	179900	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	7 mm	Onbewerkt

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Certificeringen
12MS1	179910	440N	110N	
16M	170100	440N	110N	UL, cUL
20M	170110	440N	110N	UL, cUL
24M	170120	440N	110N	UL, cUL
32M	170130	440N	110N	cUL, UL
6M	170790	440N	110N	UL, cUL
812M	177130	440N	110N	cUL, UL
8MS1	179900	440N	110N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

