


# Speedway kabelladder in riser, 45°



## KENMERKEN

Kant-en-klaar verticaal bochtstuk 45° (stijgstuk)

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Volgdoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

**Materiaal:** Staal  
**Afwerking:** Thermisch verzinkt





## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Breedte (W) | Hoek (a) | A      | B      | C      | D     |
|-----------------|---------------|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| CL110X150IR45HD | 840300        | 150 mm      | 45 °     | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X300IR45HD | 840310        | 300 mm      | 45 °     | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X450IR45HD | 840320        | 450 mm      | 45 °     | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Breedte (W) | Hoek (a) | A      | B      | C      | D     |
|-----------------|---------------|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| CL110X600IR45HD | 840330        | 600 mm      | 45 °     | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X750IR45HD | 840340        | 750 mm      | 45 °     | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X900IR45HD | 840350        | 900 mm      | 45 °     | 286 mm | 193 mm | 290 mm | 80 mm |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

