


Adapter voor stalen flens



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

KENMERKEN

Kan bevestigd worden aan de boven- of onderflens van I-balken en traliespanen

Dankzij zijn lage profiel past hij gemakkelijk tussen metaaldek en staalstructuur

Beugelveer maakt positioneren gemakkelijk

Ook voorgemonteerd op de universele structurele beugel beschikbaar, waardoor veldassemblage wordt geëlimineerd

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Voldoet aan NFPA® 13 als gekwalificeerd voor seismische toepassingen

Getest volgens specificaties van FM®

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Flensdikte (FT)	A	B	C	D
CSBS1N	404125	6 - 19 mm	21 mm	23 mm	92 mm	67 mm
CSBS2N	404127	19 - 31 mm	23 mm	23 mm	92 mm	79 mm



AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Constructiebevestiging en schoor niet meegeleverd.

Draagvermogen naar UL				
Onderdeelnummer	Constructiebevestiging	Flensdikte	Diagonaalsteun	Toegestane belasting
CSBS1	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
	CSBS2	CSBU1	19 - 31 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS
CSBURC12		19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Laadvermogen volgens FM								
Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak							
	Loodrecht op structuur				Parallel aan structuur			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

