

Veermoer zonder veer

KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen





Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staaftmaat (RS)	Dikte (T)	Aanhaalmoment (TQ)
NUTM10EG	315025	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Staal	Thermisch verzinkt	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Staal	Elektrolytisch verzinkt	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Staal	Thermisch verzinkt	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Staal	Elektrolytisch verzinkt	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Staal	Thermisch verzinkt	16	11.7 mm	125 N·m

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staafmaat (RS)	Dikte (T)	Aanhaalmoment (TQ)
NUTM6EG	314995	Staal	Elektrolytisch verzinkt	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Staal	Thermisch verzinkt	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Staal	Elektrolytisch verzinkt	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Staal	Thermisch verzinkt	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Uittreksterkte				
Onderdeelnummer	Profiel type	Profiel dikte		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

