

T-bout van de gasveer




KENMERKEN

Voorzien van grote sluitring en moer

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	Lengte (L)	A
TMN08030EG	590220	8	30mm	6 mm
TMN08040EG	590080	8	40mm	6 mm
TMN08050EG	590221	8	50mm	6 mm
TMN08060EG	590222	8	60mm	6 mm
TMN08100EG	590223	8	100mm	6 mm
TMN10030EG	590218	10	30mm	8 mm
TMN10040EG	590090	10	40mm	8 mm
TMN10050EG	590224	10	50mm	8 mm
TMN10060EG	590225	10	60mm	8 mm
TMN12040EG	590100	12	40mm	8 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

