

USC universele veerklem voor leiding/buis



KENMERKEN

Bestaat uit twee klemmen, moer en bout

Past in open zijde van strut-montageprofiel

Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

Materiaal: Staal

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/D N	Breedte (W)	Dikte (T)	Statische belasting
USC020EG	712040	Elektrolytisch verzinkt	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	Elektrolytisch verzinkt	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	Elektrolytisch verzinkt	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	Elektrolytisch verzinkt	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	Elektrolytisch verzinkt	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	Elektrolytisch verzinkt	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC031EG	712080	Elektrolytisch verzinkt	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N



Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/D N	Breedte (W)	Dikte(T)	Statische belasting
USC033EG	712085	Elektrolytisch verzinkt	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033HD	712428	Thermisch verzinkt	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	Elektrolytisch verzinkt	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC040EG	712100	Elektrolytisch verzinkt	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC042EG	712105	Elektrolytisch verzinkt	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	Elektrolytisch verzinkt	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC048EG	712115	Elektrolytisch verzinkt	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC048HD	712452	Thermisch verzinkt	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	Elektrolytisch verzinkt	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	Elektrolytisch verzinkt	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	Elektrolytisch verzinkt	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	Elektrolytisch verzinkt	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	Elektrolytisch verzinkt	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/D N	Breedte (W)	Dikte (T)	Statische belasting
USC076HD	712475	Thermisch verzinkt	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	Elektrolytisch verzinkt	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	Elektrolytisch verzinkt	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N
USC113EG	712220	Elektrolytisch verzinkt	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N
USC143EG	712260	Elektrolytisch verzinkt	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/D N	Breedte (W)	Dikte(T)	Statische belasting
USC159EG	712280	Elektrolytisch verzinkt	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	Elektrolytisch verzinkt	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	Elektrolytisch verzinkt	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N
USC277HD	712530	Thermisch verzinkt	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC021HD	712405	Thermisch verzinkt	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC026HD	712422	Thermisch verzinkt	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC042HD	712445	Thermisch verzinkt	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC060HD	712465	Thermisch verzinkt	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086HD	712480	Thermisch verzinkt	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

