

Wire Basket Tray Bar Splice



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

KENMERKEN

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs


Optimal for angles 30 degrees and smaller

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Kleur	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBTBSPLICE		17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	
WBTBSPLICEBA	Zwart	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	
WBTBSPLICEKIT		17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBTBSPLICEKITBA	Zwart	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

