

Zeskant aandrijftapeind van de aardstang voor externe draadstangen

KENMERKEN

Wordt gebruikt in combinatie met schroefkoppelingen tijdens het indrijven van aardingspennen met schroefdraad




Materiaal: Staal



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Aardingsstangdiameter, nominaal	Schroefdraadmaat (TS)	Lengte (L)
DS58	5/8"	5/8 inch UNC	44.5mm
DS34	3/4"	3/4 inch UNC	50.8mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE