

Connector aardingsrail, halfronde geleider



KENMERKEN

Wordt gebruikt om massieve ronde geleiders, inclusief de ronde geleider van ERICO-CU-BOND, aan te sluiten op aardingsrails

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoogte (H)	Diameter (Ø)	Gatgrootte (HS)	Schroefdraadmaat (TS)
BCR8T	Koperlegering, Roestvrij staal 18-8 (EN 1.4305)	Vertind	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10

Table 2/2

Catalogusnummer	nVent ERICO Cu-Bond-geleider	Voldoet aan
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

IEC-naleving is alleen geldig voor de vermelde verkoperde geleiders van nVent ERICO.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE