

Verbindingsstang tussen systemen



De verbindingsbeëindiging (Intersystem Bonding Termination, IBTB), onderdeel van de nVent ERICO-lijn van producten voor elektrische bescherming van de faciliteit, is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van NEC®-artikel 250.94 uit 2008 'Verbinding voor andere systemen'. De IBTB wordt naast de metervoet of ingang van de service-apparatuur gemonteerd en is een gemakkelijke manier om aardingsgeleiders van telefoon, CATV of radio- en televisieantennes onderling te verbinden en af te sluiten. De IBTB wordt geleverd inclusief corrosiebestendig montagemateriaal van roestvrij staal en is gemakkelijk toegankelijk voor verbinding en inspectie. Door de inleg-verbindingsklem (Nr. 6- Nr. 2 AWG, or 16-35 mm²) is eenvoudige installatie van de aardingselectrodegeleider in één doorlopende lengte mogelijk waar dat kan. De voet en behuizing zijn van slagvast, UV-gestabiliseerd polymeer en voldoen aan de UL®-vereisten voor weerbestendigheid.

KENMERKEN

Verbindt en vereffent aardingsgeleiders vanaf telefoon-, CATV-, radio- en tv-antennes

Ideaal voor residentiële en kleine commerciële toepassingen

Voldoet aan vereisten van 2008 NEC® artikel 250,94

Geschikt voor vijf geleiders voor geleiderformaten #14 solide – #6 in strengen (1,5 – 25 mm²)

Geschikt voor een geleider voor geleiderformaten #6 solide – #2 in strengen (16 – 35 mm²)

Integrale montagevoet maakt eenvoudige installatie mogelijk



Inclusief schroef

Verbindt met aardingselectrodegeleider; vertrouwt niet op aardingsverbinding metervoetbehuizing



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Materiaal	Diepte (D)	Lengte (L)	Breedte (W)
IBTB	Brons	36mm	102mm	51 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

