


# Multifunctionele aardklem, roestvrij staal



## KENMERKEN

Gemakkelijke klem ontworpen voor meerdere doeleinden om ronde geleiders, platte geleiders, aardingsstangen en wapeningsstaal aan te passen

Roestvrijstalen materiaal met binnenplaat zorgt voor de comptabiliteit tussen de meest verschillende metalen

## SPECIFICATIES

Table 1/3


| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                       | Geleidergrootte                                                                            | Tapeformaat    | Aardingsstang diameter, nominaal | Aardingsstang diameter, effectief (Ø) |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| MPSC404SS       | 120319        | Roestvrij staal 304 (EN 1.4301) | 35 mm <sup>2</sup> gevlochten - 50 mm <sup>2</sup> gevlochten, #2 gevlochten - 1/0 massief | 40 x 4 mm max. | 5/8" - 3/4"                      | 14.2 - 19 mm                          |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Wapeningsmaat, metrisch | Wapeningsmaat, VS | Wapeningsmaat, Canada | Lengte (L) | Breedte (W) |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|
| MPSC404SS       | 120319        | 16 - 20 mm              | #5 - #6           | 15M - 20M             | 65mm       | 65 mm       |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Aanhaalmoment (TQ) | Voldoet aan     |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| MPSC404SS       | 120319        | 23 N·m             | IEC® EN 62561-1 |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.