


Multifunctionele aardklem, roestvrij staal



KENMERKEN

Gemakkelijke klem ontworpen voor meerdere doeleinden om ronde geleiders, platte geleiders, aardingsstangen en wapeningsstaal aan te passen

Roestvrijstalen materiaal met binnenplaat zorgt voor de comptabiliteit tussen de meest verschillende metalen

SPECIFICATIES

Table 1/3


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleidergrootte	Tapeformaat	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)
MPSC404SS	120319	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	35 mm ² gevlochten - 50 mm ² gevlochten, #2 gevlochten - 1/0 massief	40 x 4 mm max.	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Lengte (L)	Breedte (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15M - 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aanhaalmoment (TQ)	Voldoet aan
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE