

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse-regeleenheid voor exothermisch lassen



Onze nieuwste innovatie, nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, biedt u de grootste flexibiliteit en beste gebruiksgemak voor onze ontstekings-unit. De Impulse-ontstekings-unit is met precisie ontworpen en stelt u in staat om uw stroombron te kiezen: van gebruiksklare AA-batterijen tot de oplaadbare lithium-ionpacks die u op uw werklocatie heeft.

Waarom zou u voor ons nieuwste ontstekings-unit kiezen? Veiligheid, vermogen en gebruiksgemak.

KENMERKEN

De verbeterde grip in de stijl van elektrisch gereedschap is ergonomisch en gemakkelijk vast te houden

Zelfsluitende trigger-bescherming biedt extra veiligheid door het voorkomen van onbedoelde ontsteking

De led-ontstekingsteller geeft direct feedback over de timing van de ontsteking en is ook bij zonlicht weer goed zichtbaar

Vijf seconden vertraging in de ontsteking is een veiligheidsfunctie waarmee de gebruiker de ontsteking indien nodig kan stoppen

Indicator geïntegreerd in het apparaat voor realtime updates over batterijlevensduur; compatibel met AA en oplaadbare batterijen

Bevat AA alkalinebatterijen die voeding bieden voor ongeveer 600 aansluitingen

Oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® kunnen worden gebruikt om met een 4Ah batterij vermogen te bieden aan ongeveer 1500 aansluitingen

Batterij-adapters beschikbaar voor gebruik met oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® (apart verkrijgbaar)

Hoog temperatuurs-bestendig kabeltje met solide stekker zorgt dat het vaakst te vervangen component van de ontstekings-unit steviger vast zit en betrouwbaarder is

De handige krokodillenbek van de poolaansluiting geeft duidelijk een goede verbinding in het kijkvenster weer

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Kabellengte	Batterij-informatie	Werktemperatuur
PLUSCU2L6	1.8m	8 standaard AA-batterijen	-18 to 54 °C
PLUSCU2L15	4.6m	8 standaard AA-batterijen	-18 to 54 °C

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE