

# nVent ERICO Ericore Conductor Saddle

## KENMERKEN

Bevestigt nVent ERICO Ericore-geleiders aan structuren

Te gebruiken met nVent ERICO Ericore Conductor-zadelbevestiging




## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                       | Diameter (Ø) | Diepte (D) | Hoogte (H) | Breedte (W) |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| CONSADE25       | 701990        | Roestvrij staal 316 (EN 1.4401) | 37 mm        | 25.5mm     | 36 mm      | 114.5 mm    |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Gatgrootte (HS) | A       | Gewicht eenheid |
|-----------------|---------------|-----------------|---------|-----------------|
| CONSADE25       | 701990        | 6 mm            | 77.5 mm | 0.04 kg         |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

