

Rail met vier staanders



KENMERKEN

Scheidt 'schone' bedrading van 'vieze' bedrading

Is inclusief geïntegreerde testterminal

Is inclusief groef voor rail voor lage impedantie

Modulair ontwerp voor assemblage in het veld en uitbreiding in de toekomst

Voldoet aan AAR-aanbevelingen

SPECIFICATIES



Catalogusnummer	Lengte (L)	Diepte (D)	Hoogte (H)	A	B	Schroefdraadmaat (TS)	Hardware inbegrepen
B2700A2C1WH	133.35m m	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14 inch UNS	Ja
SBB2700A2B10	133.35m m	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14 inch UNS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

B2700A2C1WH-set bestaat uit: (1) klemmenblok, (1) offsettestlink, (15) 9/16" koperen platte sluitringen met buitendiameter van 1 mm, (9) verzinkte verbindingen 14-24-UNS-2B zeskantmoeren AAR, (5) vernikkelde verbindingen 14-24-UNS-2B zeskantmoeren AAR, (2) #10X1 – 1/2" verzinkte schroeven en (1) instructieblad.

Vierpolige aansluitblokken zijn onderdelen die bij geprefabriceerde panelen van nVent ERICO.

Voor speciale toepassingen is assistentie bij het ontwerp beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw nVent ERICO-vertegenwoordiger.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE