

DR symmetrisch profiel



KENMERKEN

RoHS-conform

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50022 and DIN 46277


Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Dikte (T)	A	Gewicht eenheid
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm	1.3 kg
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm	1.95 kg
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm	0.33 kg
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm	0.66 kg
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm	0.99 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.