

TCB-rail met schroefdraad



KENMERKEN

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiaal: Koper



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Lengte (L)	Schroefdraadmaat (TS)	Aanhaalmoment (TQ)
TCB12X2-1M	549230	12 mm	2 mm	990mm	M5	1.3 N·m
TCB12X4-1M	550200	12 mm	4 mm	990mm	M5	2 N·m
TCB25X4-1M	549210	25 mm	4 mm	1000mm	M6	4.5 N·m
TCB18X4-1M	549200	18 mm	4 mm	1000mm	M8	11 N·m
TCB12X4-2M	550190	12 mm	4 mm	1985mm	M5	2 N·m
TCB12X5-1M	549220	12 mm	5 mm	990mm	M5	5.5 N·m

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Gewicht eenheid
TCB12X2-1M	549230	18 mm	0.3 kg
TCB12X4-1M	550200	18 mm	0.43 kg
TCB25X4-1M	549210	20 mm	0.8 kg
TCB18X4-1M	549200	20 mm	0.6 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Gewicht eenheid
TCB12X4-2M	550190	18 mm	0.85 kg
TCB12X5-1M	549220	18 mm	0.5 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE