


Beugels voor 19-inch montageprofielen voor gedeeltelijke hoogte, CIC



Deze beugels voor de montage van 19 inch deelprofielen in 800 mm brede behuizingen, kunnen worden versteld in de hoogte en de diepte.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor de bevestiging van 19" verticale profielen CIPP in 800 mm brede behuizingen. Verstelbaar in diepte met stappen van 12.5 mm door gebruik te maken van CLPK click-in profielen.

Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Dikte
CIC04	49mm	100mm	50mm	Plaatstaal	Verzinkt	3mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.