


Inklikprofielen, CLPK



Extra accessoires en elektrische apparatuur kunnen snel en eenvoudig, en precies daar waar nodig, worden gemonteerd met behulp van deze klikmontageprofielen.

KENMERKEN

Omschrijving: Universeel profiel voor zowel diepte als breedte montage op het 25 mm DIN gatenpatroon van het frame van de behuizingen of in combinatie met VB profielen. Het 75 mm brede profiel is uitgerust met drie rijen gaten waarvan een rij 90° gedraaid is. Dit maakt het mogelijk de CLPK profielen in beide richtingen te monteren. De CLPK kan bevestigd worden met zelftappende schroeven.

Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen.

Dikte: 1.5mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale belasting	Materiaal behuizing
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Plaatstaal
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Plaatstaal
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Plaatstaal
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Plaatstaal
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Plaatstaal
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Plaatstaal
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE