

Montageprofielen deursponning, DCP-OG



Montageprofielen van roestvaststaal 316L worden gebruikt om accessoires te bevestigen op het deurframe, voor eenvoudige en veilige montage van kabels, kabelgoten, enz.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontale profielen voorzien van een 25mm-gatenpatroon. Direct te monteren op het deurframe. Voor eenvoudige montage van lichte componenten door gebruik van CNT05-schroeven. Gatenpatroon 4,5 mm en 6,5 mm in diameter.

Materiaal: 2 mm verzinkt staal.

Verpakkingseenheid: 20 profielen, inclusief montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Breedte	Materiaal	Afwerking	Dikte	Materiaal behuizing
DCP1002OG	100mm	Staal	Verzinkt	2mm	Plaatstaal, Roestvrij staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.