

Horizontale deurprofielen, DHP



Montageprofielen worden gebruikt om accessoires te bevestigen op het deurframe, voor eenvoudige en veilige montage van kabels, kabelgoten, enz.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontaal profiel met een 25 mm gatenpatroon. Voorzien van 4.5 mm en 6.5 mm ronde gaten voor het bevestigen en installeren van componenten.

Materiaal: 1.5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 5 profielen inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: De profielen kunnen direct op de MMDP deurmontage profielen geplaatst worden. Hiernaast kunnen ze ook verticaal gemonteerd worden op 2 horizontale profielen. Voor deuren met een espagnolette sluitsysteem dienen de profielen, waar aangegeven, op maat geknipt/gesneden te worden.

Dikte: 1.5mm
Afwerking: Gegalvaniseerd
Materiaal: Plaatstaal

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Hoeveelheid in verpakking	Materiaal behuizing
DHP050	25mm	448mm	12mm	Wandmontage	5	Plaatstaal
DHP080	25mm	748mm	12mm	Wandmontage	5	Plaatstaal
DHP040	25mm	348mm	12mm	Wandmontage	5	Plaatstaal
DHP060	25mm	548mm	12mm	Wandmontage	5	Plaatstaal
DHP030	25mm	248mm	12mm	Wandmontage	5	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE