


EL LED-behuizingslamp



Een LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Een kortere montagetijd dankzij montage zonder gereedschap. Eenvoudige bedradingsdoorvoer op basis van een plug-and-play-systeem. 24V (DC)-model.

KENMERKEN

Omschrijving: LED-behuizingslamp, speciaal ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Snelle montage zonder gereedschap dankzij een systeem met vergrendelingshaak dat is ontworpen voor het 25 mm-gatenpatroon in behuizingen van nVent HOFFMAN. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Kleurtemperatuur:	4000K
Bedrijfstemperatuur:	-20 to 55°C
Kleur:	Zwart
Type lamp:	LED
Lichtkleur:	Neutraal wit
Materiaal:	Kunststof
Afwerking:	Glad

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Type fitting	Lichtrendement	Voeding
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	900lm	9W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	900lm	9W

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Type fitting	Lichtrendement	Voeding
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	900lm	9W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	900lm	9W

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE