

# Plinth-basis voor/achter, PFS



Met deze roestvaststalen sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

## KENMERKEN

Omschrijving: Voor- en achterzijde sokkel secties. Voor bekabeling zonder enige beperkingen en in overeenstemming met de VDE 0113 standaard. De plint bestaat uit vier hoekstukken met afneembaar front. De zijpanelen PSS dienen afzonderlijk besteld te worden. Geproduceerd in 100 mm en 200 mm hoogte. 200 mm hoge plinten worden geleverd met twee verwijderbare panelen 100 mm hoog voor eenvoudige bekabeling. Het front paneel bestaat uit één geheel van 200 mm hoog. Alle panelen hebben dubbele zettingen voor extra stevigheid.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L één richting geschuurd. Hoeken 2 mm en panelen 1.5 mm.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 1 sokkel met montage materiaal.

Montagevoorschriften: Voeg de zijpanelen PSS toe voor een complete kit.

**Afwerking:** Geborsteld  
**Dikte:** 1.5mm

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Productserie | Materiaal           | Materiaal behuizing |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------|---------------------|---------------------|
| PFS1120         | 100mm  | 1200mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS2120         | 200mm  | 1200mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS1080         | 100mm  | 800mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS2080         | 200mm  | 800mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS1060         | 100mm  | 600mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS2060         | 200mm  | 600mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS1100         | 100mm  | 1000mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS2100         | 200mm  | 1000mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 304 | Plaatstaal          |
| PFS1060-316     | 100mm  | 600mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Productserie | Materiaal           | Materiaal behuizing |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------|---------------------|---------------------|
| PFS1080-316     | 100mm  | 800mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |
| PFS1100-316     | 100mm  | 1000mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |
| PFS1120-316     | 100mm  | 1200mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |
| PFS2060-316     | 200mm  | 600mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |
| PFS2080-316     | 200mm  | 800mm   | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |
| PFS2100-316     | 200mm  | 1000mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |
| PFS2120-316     | 200mm  | 1200mm  | 60mm   | Vrijstaand   | Roestvrij staal 316 | Plaatstaal          |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor kasten 1600 mm breed, gebruik 2 x 800 mm brede sokkel.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

