

Scharnierende toetsenbordlade, DPK



Eenvoudig te monteren gescharnierde toetsenbordlade voor een toetsenbord en muis, voor een configuratie van deeldeuren. De muishouder schuift uit de lade, naar links of naar rechts. Deze is uitgerust met een ergonomische paneelsteun, zodat gegevens vlot kunnen worden ingevoerd. De toetsenbordlade kan worden gesloten om diefstal en sabotage te voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontaal scharnierende keyboardblad met aan de linker- of rechterzijde uittrekbare muisbediening (voor links- of rechtshandig gebruik). Voorzien van uitzethouder. Tijdens gebruik wordt de kast afgesloten voor stof en vuil.

Materiaal: 1,75 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 44.

Afmeting | flensplaat opening: Maximale keyboard hoogte 50 mm, breedte 470 mm, diepte 185 mm.

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, slot, keyboard-montagesteunen en muismat. Inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Productserie	Materiaal	Afwerking	Kleur
DPK06R5	250mm	600mm	Vrijstaand	Staal	Verzinkt	Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.