

Industriële minikoeler, TCW



De MiniChiller voor industrieel water biedt precisie en betrouwbaarheid in een compact ontwerp. De hoge koelnaauwkeurigheid verbetert de productiekwaliteit, wat leidt tot consistentere en superieure resultaten. Dankzij het grote assortiment accessoires en opties kunnen meerdere koelerconfiguraties aan verschillende toepassingsbehoeften voldoen. De minikoeler heeft een milieuvriendelijk ontwerp met hoogwaardige componenten.

KENMERKEN

Hermetische compressor.

Koelcircuit, koperen leidingen.

Gelaste roestvrijstalen plaatverdamer.

Zeer efficiënte condensorspoel.

Axiaalventilator.

Niet-ijzerhoudend vloeistofcircuit, niet-ijzerhoudend.

Standaard vloeistofcircuit met open reservoir en pomp.

Instelbaar vloeistoftemperatuurbereik: +8 °C tot +25 °C

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistoftype	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TCW31	3000W	3450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW19	2200W	2550W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW12	1600W	1900W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW41	3900W	4450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Catalogusnummer	Nominale capaciteit watt bij 50 Hz	Nominale capaciteit watt bij 60Hz	Vloeistof type	Nominale spanning	Nominale frequentie	Koelmiddel
TCW08	900W	1100W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Artikelen kunnen worden aangepast aan uw behoefte, neem contact op met nVent voor een configuratie.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE