

Binnendeuren, ADIS

Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd, op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren (machinale bewerking vereist). Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 800 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm, in diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H-55 mm, B-108 mm. 19" versie leverbaar op aanvraag.

Materiaal: Deur: 1,5 mm AISI 304 roestvaststaal en 2 mm verticale profielen van AIS 304L roestvaststaal.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

Afwerking: Geborsteld
Materiaal: Roestvrij staal 304

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurmaat	Aantal vergrendelingen	Productserie
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Wandmontage
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Wandmontage
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Wandmontage
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Wandmontage
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Wandmontage
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Wandmontage
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Wandmontage
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Wandmontage

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor het bestellen van 19" versie dient u I19 aan het artikelnummer toe te voegen, bijv. ADIS04030I19. Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE