

Wisselplaten, LI



Een flexibele oplossing die de mogelijkheid biedt tot verschillende vergrendelopties om de toegang tot de behuizing te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnenwerken om standaard 3 mm binnenwerk te vervangen in standaard slot.

Materiaal: Zamak.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Afwerking: Maalmolen

Materiaal: Zamak

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Sleuteltype	Materiaal behuizing
LI503	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Dubbele bit 3 mm	Plaatstaal
LI524	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Vierkant 8 mm	Plaatstaal
LI526	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Driehoek 7 mm	Plaatstaal
LI523	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Vierkant 7 mm	Plaatstaal
LI527	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Driehoek 8 mm	Plaatstaal
LI528	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Met sleuven 2x4 mm	Plaatstaal
LI505	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Dubbele bit 5 mm	Plaatstaal
LI530	16mm	16mm	20mm	Vrijstaand	Daimler Benz	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE