

Montageplaten Stroomverdeling, BMP



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de klemmenkast, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Plaatstalen montageplaat voor klemmenkasten.

Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk

Dikte: 2mm
Afwerking: Gegalvaniseerd
Materiaal: Plaatstaal

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Plaatstaal
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Plaatstaal
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Plaatstaal
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Plaatstaal
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Plaatstaal
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Plaatstaal
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Plaatstaal
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Plaatstaal
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Plaatstaal
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Plaatstaal
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Plaatstaal
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Plaatstaal
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Plaatstaal
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE