

Montageprofielen 19-inch , CIP



Wanneer deze profielen worden gebruikt, kan apparatuur van 19 inch eenvoudig worden gemonteerd in vloerstaande behuizingen, ofwel in de fabriek ofwel ter plaatse.

KENMERKEN

Omschrijving: Montageprofielen over volledige behuizings hoogte voor 482.6 mm (19") profiel op alle zijden. Volledig in diepte verstelbaar.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 paar.

Montagevoorschriften: Te gebruiken in combinatie met CIB of CID profielen. Voor deelhoogte montage is de CIWR benodigd.

Dikte: 2mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Reeenheden	Materiaal behuizing
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Plaatstaal
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Plaatstaal
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Plaatstaal
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Plaatstaal
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Plaatstaal
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Plaatstaal
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Plaatstaal
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE