


Montageprofielen 19-inch gedeeltelijke hoogte, CIPP



Met deze deelprofielen, die kunnen worden versteld in de hoogte en de diepte, kan 19 inch apparatuur worden geïnstalleerd, terwijl klanten toegang blijven hebben tot de componenten die in de behuizing op de montageplaat zijn geïnstalleerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Deelhoogte verticale profielen voor het bereiken van 482.5 mm (19") montage mogelijkheden op alle zijden. Volledig verstelbaar in diepte door gebruik te maken van CLPK profielen.

Materiaal: 2.0 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voor 800 mm brede kasten dienen CIC beugels toegevoegd te worden.

Dikte: 2mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Reeenheden	Materiaal behuizing
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Plaatstaal
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Plaatstaal
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Plaatstaal
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Plaatstaal
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Plaatstaal
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Plaatstaal
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE