

# Roestvrijstalen behuizing voor olie en gas met één deur, ASR-OG



De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met enkele deur, ASR-OG, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in vier verschillende maten die ruimte bieden voor de meeste algemene toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizing is geschikt voor installatie van industriële apparatuur in omgevingen die blootgesteld zijn aan corrosieve chemicaliën, waaronder chloride, maritieme toepassingen die onderhevig zijn aan zoutwaternevel en kustgebieden.

## INDUSTRIENORMEN

CE, UK CA

## KENMERKEN

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 316L. Behuizing: 2 mm. Deur: 2 mm. Flensplaat: 2 mm. Montageplaat: 2,0 mm verzinkt staal.

Body: Gezet en volledig gelast met vastgelaste wandmontagebeugels aan de achterzijde.

Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd, met opening van 130°. Verborgen AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. Kan zowel links als rechts scharnierend worden gemonteerd. De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde, voor montage van optionele MMDP-deurprofielen.

Slot: Met T-hendel met sleutel 333 in roestvaststaal 316L en driepunts espagnoletslot in roestvaststaal 316L.

Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige horizontale positionering van de apparatuur. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Gemonteerd op M8 stiflasbouten op de achterwand van de behuizing. De montageplaat is te monteren op M8-stiflasbouten. Alle zijanten van 800 mm brede montageplaten en daarboven, zijn verstevigd door omgezette randen. Door gebruik van het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.

Kabelinvoer: Met flensplaat in de bodem voor eenvoudigere bekabeling naar de andere montageplaat.

Beschermingsklasse: Conform IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Afwerking: 240s éénrichting geschuurd roestvaststaal (gemiddeld 0,5 micron).

Goedkeuringen: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Levering: Behuizing met deur, montageplaat, flensplaat en montagemiddelen.


**Dikte behuizing:** 2mm

Deurdikte: 2mm  
Afwerking: Geborsteld

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte (H) | Breedte (W) | Diepte (D) | Montageplaat inbegrepen | Max. montagediepte | Materiaal           |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| ASR0808030PEOG  | 800mm      | 800mm       | 300mm      | Nee                     | 282mm              | Roestvrij staal     |
| ASR1208040OG    | 1200mm     | 800mm       | 400mm      | Ja                      | 382mm              | Roestvrij staal 316 |
| ASR1208040PEOG  | 1200mm     | 800mm       | 400mm      | Nee                     | 382mm              | Roestvrij staal     |
| ASR1208030PEOG  | 1200mm     | 800mm       | 300mm      | Nee                     | 282mm              | Roestvrij staal     |
| ASR1208030OG    | 1200mm     | 800mm       | 300mm      | Ja                      | 282mm              | Roestvrij staal 316 |
| ASR1008040PEOG  | 1000mm     | 800mm       | 400mm      | Nee                     | 382mm              | Roestvrij staal     |
| ASR0808030OG    | 800mm      | 800mm       | 300mm      | Ja                      | 282mm              | Roestvrij staal 316 |
| ASR1008040OG    | 1000mm     | 800mm       | 400mm      | Ja                      | 382mm              | Roestvrij staal 316 |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**