


Eendelige consoles van zacht staal, MPG



De compacte plaatstalen console, MPG, met beschermingsgraad IP 55/56, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Roestvaststalen bovenpanelen kunnen als alternatief worden gebruikt wanneer de console wordt blootgesteld aan chemische stoffen etc.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

KENMERKEN

Materiaal: Behuizing en deur: Plaatstaal 1,5 mm. Achterpaneel. Plaatstaal 1,5 mm. Bodemplaten: Verzinkt staal 1,2 mm. Montageplaat: Verzinkt staal 2,5 mm.

Frame: Gevouwen en doorgelast. De consoleconstructie omvat een basis die zorgt voor afstand tussen de vloer en het onderste deel van de deur/deuren en fungeert als een geïntegreerde sokkel.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gevouwen oppervlak gemonteerd met scharnieren, waardoor de basisdeur naar links of rechts kan worden geopend. Hoek 12° ten opzichte van horizontaal. Door de verborgen scharnieren aan de bovenrand is een opening van 90° mogelijk. Paneel wordt open gehouden door automatisch vergrendelende en ontgrendelende paneelhouders. Dubbele deur op basiseenheden van 1200 en 1600 mm breed.

Montageplaat: Standaardmontageplaat in basiseenheid.

Slot: Sloten van 3 mm met dubbele baard voor bovenpaneel. Voor basis: twee sloten van 3 mm met dubbele baard.

Kabelingang: Opening in de bodem voor toegang tot kabels. Bodemplaten voor kabeldoorvoer standaard meegeleverd.

Aarding: Tapeinden M8 op behuizing, deur, bovenpaneel en achterpaneel.

Afwerking: Structuurpoedercoating RAL 7035.

Bescherming: Enkele deur: IP66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dubbele deur: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: Montageplaat en geschikte moeren en sluitringen voor aarding. De console wordt geleverd op een houten pallet.

Dikte behuizing:	1.5mm
Deurdikte:	1.5mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7035

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Max. montagediepte	Gewicht
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Alleen de 1200 en 1600 mm brede consoles zijn voorzien van dubbele deuren.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE