


# Buitenste montageprofielen, CLPO



Een standaard, uit voorraad leverbaar accessoire dat compatibel is met het standaard gatenpatroon van nVent HOFFMAN en dat de installatie vereenvoudigt.

## KENMERKEN

Omschrijving: Universeel profiel voor zowel diepte- als breedtemontage op het 25 mm DIN-gatenpatroon op het kastframe. Het 75 mm brede profiel is uitgerust met drie rijen gaten waarvan er een 90 graden is gedraaid. Hierdoor kunnen de CLPO-profielen in beide richtingen worden gemonteerd. De CLPO vergroot de nuttige ruimte met 25 mm.

Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen.

**Materiaal:** Plaatstaal  
**Afwerking:** Gegalvaniseerd  
**Dikte:** 1.5mm

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Nominale belasting | Materiaal behuizing |
|-----------------|--------|---------|--------|--------------------|---------------------|
| CLPO1000        | 74mm   | 43mm    | 911mm  | 1400N              | Plaatstaal          |
| CLPO1200        | 74mm   | 43mm    | 1111mm | 1200N              | Plaatstaal          |
| CLPO300         | 74mm   | 43mm    | 211mm  | 2400N              | Plaatstaal          |
| CLPO400         | 74mm   | 43mm    | 311mm  | 2400N              | Plaatstaal          |
| CLPO500         | 74mm   | 43mm    | 411mm  | 2400N              | Plaatstaal          |
| CLPO600         | 74mm   | 43mm    | 511mm  | 2400N              | Plaatstaal          |
| CLPO800         | 74mm   | 43mm    | 711mm  | 1800N              | Plaatstaal          |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.