

Gewone deuren, DN



Deze deur vervangt het achterpaneel in een vloerstaande behuizing, om op toegang tot vooraan geïnstalleerde apparatuur via de achterkant mogelijk te maken, of om ruggelings gekoppelde montageplaten te gebruiken voor een vergroting van de montageruimte van de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard deur met dubbelbaard 3 mm slot systeem en deurframe. Deur accessoire kit DN Mk (scharnieren, slotvangers) dienen apart besteld te worden. Geschikt voor alle mogelijke sloten en 180° scharnieren. Kan op alle koppelbare en compacte kasten gebruikt worden.

Materiaal: 2 mm plaatstaal.

Maximale belasting: 800 N.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Montagevoorschriften: Gebruik de scharnierset DN Mk wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7035

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurtype	Productserie	Dikte
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurtype	Productserie	Dikte
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurtype	Productserie	Dikte
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Rechterdeur	Vrijstaand	2mm
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurtype	Productserie	Dikte
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Deurtype	Productserie	Dikte
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Rechter deur	Vrijstaand	2mm
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Rechter deur	Vrijstaand	2mm
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Rechter deur	Vrijstaand	2mm
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Linkerdeur	Vrijstaand	2mm
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Rechter deur	Vrijstaand	2mm
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Onbewerkt	Vrijstaand	2mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE